

Garant**Rezkar za posnemanje robov 45°, z navojem, Ø D: 8mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216102 8
GTIN	4045197469908
Razred artikla	210

Opis

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	23 mm
Prevesna dolžina L_1	14 mm
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	20,2 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
Ø D_2	9,75 mm
Število rezil Z	1

Izvedba držala	z navojem
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219805
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP