

Garant**SCLT 05T104, HB7635, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Razred artikla	21A

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,06 – 0,15 mm
Tip	INOX
Radij rezila	0,4 mm
Debelina ploščice E	1,98 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCLT 05T104
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		