

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z na zob	0,1 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100308 TR
Zvrst	HB7515
Rezalni material	HM

Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	440 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	310 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	210 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	210 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		