

Garant
Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Ø D: 17,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Razred artikla	210

Opis
Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	29,8 mm
Prevesna dolžina L_1	25 mm
Število rezil Z	3
Ø D	17,5 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
Nastavni kot κ	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219804

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,8 Nm

211750 3,8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219805

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP