

Garant**ANGT 160605 PPTR, HB7830, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216015 ST1400
GTIN	4045197411242
Razred artikla	21A

Opis

ANGT 160605 PPTR ST1400 Radij rezila: 0,5 mm
Podajanje f_z na zob: 0,13 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,13 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ANGT 160605 PPTR
Zvrst	HB7830
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	310 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	270 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		