

Garant**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216550 6
GTIN	4045197685513
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	260982 HB725-1
maksimalni \varnothing posnetja D_{maks}	21 mm
Prevesna dolžina L_1	35 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm
\varnothing držala D_s h6	20 mm
Število rezil Z	2
\varnothing D	6,2 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja naprej	90 stopinj
Nastavni kot κ	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vpenjalni vijak Tip 1	219795 1
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP