



Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 6m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080240 6
GTIN	7391390134356
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od -20 °C do +60 °C. Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

Obseg dobave:

Vključno z **varnostno** jekleno hitro spojko art. 080285 in jeklenim nastavkom art. 080290.

Tehnični opis

Priključek hitre spojke	1/4 col
Uporabna dolžina cevi	6 m
Material	Spiralna cev iz poliuretana
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Zunanji Ø cevi	12 mm
Priključek nastavka	1/4 col
Barva	modra
Notranji Ø cevi	8 mm
Maksimalni razpočni tlak	35 bar

Vrsta izdelka

Cev

PriborGarnitura nastavkov z zunanjim navojem5-delna Priključni
zunanji navoj 1/4 col

080290 1/4

Varnostna spojkaZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/4
col

080285 1/4