

**HOLEX****Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 50/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Razred artikla	220

**Opis****Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

**Napotek:**Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 5,7** z rezilom art. **674252 vel. 20IP**.**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	48 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	63 mm
Število rezil Z	4
$\varnothing$ rezila $D_c$	50 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	MTC
Standard	Tovarniški standard
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
---	--------