


HOLEX**SEKT 1204 AFTN, HBM020, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215092 UNI
GTIN	4067263002031
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice iz karbidne trdine, prevlečene s PVD, za obdelavo različnih materialov. Univerzalni rezalni material omogoča varno obdelavo pri spreminjajočih se pogojih uporabe. Rezalne obračalne ploščice odlikuje visoka odpornost proti obrabi in lomu ter možnost mokre in suhe obdelave.

Napotek:

$a_{p_{max}} = 3,5 \text{ mm}$.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Debelina ploščice E	4,76 mm
Zvrst	UNI
Podajanje f_z na zob	0,08 – 0,40 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SEKT 1204 AFTN
Zvrst	HBM020

Rezalni material	HM
Debelina plošče	4,76 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		