

**APPT 160408 PDSR, HBM020, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Razred artikla	22A

**Opis****Izvedba:**

Obračalne rezalne ploščice iz karbidne trdine, prevlečene s PVD, za obdelavo različnih materialov. Univerzalni rezalni material omogoča varno obdelavo pri spreminjajočih se pogojih uporabe. Rezalne obračalne ploščice odlikuje visoka odpornost proti obrabi in lomu ter možnost mokre in suhe obdelave.

**Napotek:**

$a_{p_{max}} = 7,0$  mm.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Zvrst	UNI
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,12 – 0,44 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APPT 160408 PDSR
Zvrst	HBM020

Rezalni material	HM
Debelina plošče	5,26 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
GG(G)	primerno	180 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		