

**Enostranski obročni ključ z ragljo v celoti izolirani, Zev ključa: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614833 10
GTIN	4067263001959
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Utopno kovano, kromirano. Z **izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.

Tehnični opis

Zev ključa	10 mm
Funkcija raglje	da
Višina glave h	12,2 mm
Ø obroča D	25,9 mm
Dolžina ključa L	135 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	Izolirano z umetno maso
Obroč zavit	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

