

**Enostranski obročni ključ z ragljo v celoti izolirani, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614833 24
GTIN	4067263040712
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Utopno kovano, kromirano. Z **izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

**Material:**

Krom-vanadijevo jeklo.

**Tehnični opis**

Zev ključa	24 mm
Funkcija raglje	da
Višina glave h	20,3 mm
Ø obroča D	52,7 mm
Dolžina ključa L	260 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	Izolirano z umetno maso
Obroč zavrt	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

