



Teleskopska večnamenska lestev, 4-delna, Število prečk: 4X6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Večnamenska prislonska lestev, samostoječa lestev in samostoječa lestev, primerna za uporabo na stopnišču, v enem. Delovna višina je pri vseh različicah nastavljiva v razmiku prečk 280 mm. Zarobljeni spoji med prečkami in stranskimi nosilci so zelo trdni in visoke kakovosti. Kompaktna transportna dimenzija, ki jo lahko potisnete skupaj, da prihranite prostor. Varnostni lamelni aluminijasti členek s samodejnim zaskokom za enostavno upravljanje. Varno nastavljanje višine s pomočjo 4 poteznih ročajev iz aluminijeve tlačne litine. Z zložljivimi prečniki za uporabo kot prislonska lestev v skladu z EN 131-1 (ne za vel. 4x3). Prečnike lahko zložite za transport ali pa jo pri uporabi kot samostoječa lestev zložite, da prihranite prostor.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnični opis

Masa	22 kg
Dolžina zložene lestve	1,86 m
Delovna višina samostoječe lestve pribl.	4,4 m

Globina zložene lestve	0,21 m
Izvedba stopalne površine	Klin
Delovna višina prislonske lestve pribl.	7,1 m
Širina zložene lestve	0,78 m
Dolžina izpeljane lestve	6,4 m
Število stopnic	4x6
Standard	DIN EN 131-2
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestve