



Varnostna spojka Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080286 1/4
GTIN	7391390044808
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Jeklene **spojke za stisnjeni zrak** imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:

- **Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.**
- **Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.**
- **Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.**
- **Ekonomičnost – čas amortizacije znaša največ 2 leti.**

Varnostna spojka eSafe po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Napotek:

Serijski CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni Ø 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

Priključni notranji navoj	1/4 col
Pretok	2250 l/min

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Material	Jeklena spojka
Vrsta izdelka	Spojka