

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Vsebina (ml oz. l): 200**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 088001 200 |
| GTIN | 4067263120568 |
| Razred artikla | 01L |

Opis**Izvedba:**

Certifikat NSF. Primerno za uporabo v živilski industriji.

Prilagodljivo sredstvo za razmastitev za hitro čiščenje olj, emulzij in masti. Možnost mešanja z vodo do razmerja 1:10. 200-litrski plastični sod.

Sredstvo Flex Cleaner je poleg tega primerno za uporabo z malo pene v visokotlačnih čistilnikih in napravah za čiščenje tal ter tako omogoča fleksibilno uporabo povsod, kjer bi bila pena moteča. Med čiščenjem do temperature 75 °C so zlasti aluminijaste in medeninaste površine zaščitene pred obarvanjem. Čistilo omogoča začasno protikorozijsko zaščito. Pri ročni uporabi poškopite čistilno sredstvo in ga po kratkem času delovanja obrišite s krpo. Pri uporabi v živilski industriji površino po čiščenju sperite z dovolj vode.

- **Brez oznak.**
- **Možnost ročne in strojne uporabe.**
- **Certifikat NSF za živilsko področje.**
- **Primerno za polnjenje ročnih in tlačnih pršilnikov.**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------|
| Temperatura skladiščenja | 2 - 35 °C |
| pH-vrednost | 9 |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Vsebina | 200 l |
| Vrelišče | 100 °C |
| Gostota | 1,01 g/cm ³ |
| Barva | prozorna |
| Oblika | tekoče |
| Izvedba | Sod |
| Trajnost | GARANT GreenPlus |
| Serija | GreenPlus |
| Vrsta izdelka | Univerzalna čistilna sredstva |