

Garant**RDHX 12T3 MOT, HB735, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212284 UNI
GTIN	4045197601926
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDHX 12T3 MOT
Rezalni material	HM
Zvrst	HB735
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	255 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	180 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		