

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 8-32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133353 8-32
GTIN	4067263161820
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

4-kotno držalo □	3,4 mm
Standard	DIN 371
Globine navoja	12,48 mm
Korakov na colo	32
Ø osnovne izvrtine	3,5 mm
Ø držala D _s	4,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNC
Korak navoja	0,794 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
Velikost navoja	8-32 UNC

Celotna dolžina L	63 mm
Ø navoja	4,16 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		