

HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 1/2-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137868 1/2-13
GTIN	4067263162377
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **HSS-E**

Uporaba:

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Tehnični opis

Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	7 mm
Korakov na colo	13
Velikost navoja	1/2-13 UNC
Ø držala D _s	9 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	10,8 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø navoja	12,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNC
Število rezil Z	3

Globine navoja	31,75 mm
Korak navoja	1,954 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		