

HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 20X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132845 20X1,5
GTIN	4067263161776
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

4-kotno držalo □	12 mm
Standard	DIN 374
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	MF
Korak navoja	1,5 mm
Ø osnovne izvrtine	18,5 mm
Ø držala D _s	16 mm
Število rezil Z	3
Velikost navoja	M20×1,5
Globine navoja	60 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Ø navoja	20 mm

Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 2 6H
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		