



Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 22X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	132845 22X1,5
GTIN	4067263161783
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

HOLEX Clever Tap:

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

4-kotno držalo □	14,5 mm
Velikost navoja	M22×1,5
Ø osnovne izvrtine	20,5 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	18 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	66 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	MF
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Rezalni material	HSS E

Standard	DIN 374
Ø navoja	22 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		