

**HOLEX****Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap HSS-E oblika B, neprevlečeni, MF: 25X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132845 25X1,5
GTIN	4067263161806
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.

**Tehnični opis**

Vrsta navoja	MF
Število vpenjalnih utorov	3
Velikost navoja	M25×1,5
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Kakovost	ISO 2 6H
Ø osnovne izvrtine	23,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Standard	DIN 374
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Ø navoja	25 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm

Celotna dolžina L	140 mm
Globine navoja	75 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		