

**HOLEX****Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131265 M12
GTIN	4067263161561
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H HSS-E**

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	7 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,75 mm
Vrsta navoja	M
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Globine navoja	24 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E

Velikost navoja	M12
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Število rezil Z	4
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serijska	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		