

HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131265 M20
GTIN	4067263161585
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H HSS-E**

Tehnični opis

Kakovost	ISO 2 6H
Ø navoja	20 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS E
Korak navoja	2,5 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Število rezil Z	4
Ø držala D _s	16 mm
Globine navoja	40 mm
Velikost navoja	M20

Standard	DIN 376
4-kotno držalo □	12 mm
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		