



Magnet za dvigovanje bremen UL Plus, Maks. nosilnost (plano): 250kg



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085995 250
GTIN	
Razred artikla	08P

Opis

Izvedba:

Kompaktna, robustna izvedba s trajnimi magneti iz neodima. Optimalna zmogljivost tudi pri velikih zračnih režah, ni stresanega polja. Opravljen preizkus sile odtrganja (glejte preizkusni certifikat).

Lahko gibljiv upravljalni ročaj z varnostno zaporo za preklopni mehanizem. Varnostna plošča omogoča vnaprejšnji preizkus dviga bremen, ki zagotavlja varnostni faktor 3:1.

Uporaba:

Za zanesljivo dvigovanje in transport ploščatih in okroglih materialov, (art. 085990; 085992; 085995) oz. tankih ploskih materialov (art. 085985).

Za dele iz litega železa ali jekla, plošče, palice ali cevi. Za uporabo v skladiščih, livarnah/jeklarnah, v skladiščih jekla, v orodjarstvu in proizvodnih obratih.

Tehnični opis

Mera F	218 mm
Minimalna debelina stene okroglega materiala	60 mm
Mera E	94 mm
Mera G	40 mm
Mera B	214 mm

Minimalna debelina stene ravnega materiala	25 mm
Minimalna obremenitev, ravni material	11 kg
Mera A	155 mm
Maksimalna obremenitev, ravni material	250 kg
Maksimalna dolžina ravnega materiala	1500 mm
Mera C	92 mm
Maksimalna obremenitev, okrogli material	100 kg
Mera D	96 mm
maksimalni Ø okroglega materiala	300 mm
Masa	11 kg
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen