



MultiMaster MM 700 Max Top Akumulator, Tip: 71293661



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

Obseg dobave:

60-delni komplet dodatne opreme, polnilnik akumulatorjev, 2 li-ionska akumulatorja AMPShare (18 V/4 Ah), sesalna naprava, L-BOXX. 2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (35 mm), 2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (65 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (35 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (65 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× žagin list, segmentiran (Ø 85 mm), 1× HM-segmentni žagin list, 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× rezilo, gobasta oblika, 1× večnamenski nož, 1× brusna plošča z luknjami, po 10× brusni listi z luknjami (K 60, 80, 120, 180), 1× naprava

za odsesavanje, 1× hitri polnilnik GAL 1880 CV, 2× li-ionski paket akumulatorjev (18 V/4 Ah), 1× plastični kovček za orodje (L-Boxx 136).

Napotek:

Primerne akumulatorje najdete pod št. 073851–073858.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 2,0 stopinj
Oznaka proizvajalca	AMM 700 Max TOP
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Število vibracij	10000 - 19500 min ⁻¹
Vpenjalo za orodje	StarlockMax
Masa	1,8 kg
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki

Pribor

Segmentni žagin list, karbidna trdina Ø lista za žago 90 mm	077828 90
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077865 90
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077838 100
Garnitura žaginskih listov, v celoti iz HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077835 85
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604323	073832 92604323
Garnitura žaginskih listov E-Cut, Wood + Metall6-delna Izvedba SET	077848 SET

Žagin list E-Cut, diamantni Širina reza 44 mm	077885 44
Žagin list E-Cut, Carbide-Pro Širina reza 35 mm	077891 35
Žagin list E-Cut, diamantni, 2,2 mm	077886
Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 42 mm	077884 42
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077839 85
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077867 90
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604324	073832 92604324
Garnitura žaginih listov E-Cut, standardni, 5-delna Širina reza 35 mm	077840 35
Žagin list E-Cut, diamantni, držalo SLP Širina reza 35 mm	077849 35
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604325	073832 92604325
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077830 75
Žagin list E-Cut, Standard Širina reza 65 mm	077844 65
Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen Širina reza 35 mm	077870 35
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 100 mm	077839 100
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Žagin list E-Cut, bimetal, Universal Širina reza 44 mm	077856 44
Žagin list E-Cut, Standard Širina reza 35 mm	077844 35
Segmentni žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077836 85
Žagin list E-Cut, bimetal, Fine Širina reza 30 mm	077857 30
Trikotno strgalo iz karbidne trdine	077888
MultiMaster MM 700 Max TopAkumulator Tip 71293462	077805 71293462
Segmentni žagin list, diamantni Ø lista za žago 90 mm	077868 90
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077829 90
Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 32 mm	077884 32
Žagin list E-Cut, bimetal, Precision Širina reza 35 mm	077850 35

Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 20 mm	077847 20
Žagin list E-Cut, karbidna trdina, držalo SLP Širina reza 35 mm	077858 35
Segmentni žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077827 100
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077830 90
Žagin list E-Cut, diamantni, 1,2 mm	077887
Žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077834 85
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077867 75
Žagin list E-Cut, Carbide Pro Širina reza 35 mm	077893 35
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 85 mm	077838 85
Garnitura žaginih listov E-Cut, standardni, 5-delna Širina reza 65 mm	077840 65
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077865 75
Garnitura žaginih listov E-Cut, MiniCut3-delna Izvedba SET	077859 SET
Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen Širina reza 50 mm	077870 50
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077829 75