



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Akumulator, Tip: 71293861



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Zmogljivo orodje MultiTool za hiter napredek pri delu (pri demontaži in obnovi) z več kot 30-delnim priborom za žaganje v les in kovino, brušenje, odstranjevanje ploščic itd.

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljššan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

#### Obseg dobave:

30-delni komplet dodatne opreme, sesalna naprava in L-BOXX.

Vključno s polnilnikom akumulatorjev in 2 li-ionskima akumulatorjema AMPShare (18 V/4 Ah). 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× HM-žagin list (Ø 75 mm), 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× brusna plošča z luknjami, po 5× brusni list z luknjami (K 60, 80, 120, 180), 1× naprava za odsesavanje, 1× hitri polnilnik GAL 1880 CV, 2× li-ionski paket akumulatorjev (18 V/4 Ah), 1× plastični kovček za orodje (L-Boxx 136).

#### Napotek:

Primerne akumulatorje najdete pod št. 073851–073858.

## Tehnični opis

Vpenjalo za orodje	Starlock, Starlock Plus
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	1,8 kg
Število vibracij	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Amplituda (vibracijsko gibanje)	2 × 1,7 stopinj
Oznaka proizvajalca	AMM 500 PLUS TOP
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilniki

## Pribor

Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077865 90
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 100 mm	077839 100
Garnitura žaginih listov E-Cut, MiniCut3-delna Izvedba SET	077859 SET
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077829 75
Segmentni žagin list, diamantni Ø lista za žago 90 mm	077868 90
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077829 90
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077867 90

Garnitura žaginih listov, v celoti iz HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077835 85
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077838 100
Segmentni žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077836 85
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077830 75
Žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm	077834 85
Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077867 75
Garnitura žaginih listov E-Cut, Wood + Metall6-delna Izvedba SET	077848 SET
Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm	077839 85
Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm	077830 90
Segmentni žagin list, karbidna trdina Ø lista za žago 90 mm	077828 90
Segmentni žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm	077827 100
Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 85 mm	077838 85
Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm	077865 75