

**X.LT...ER-D41, X500, Velikost obračalne ploščice: 09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221938 09
GTIN	4059782505957
Razred artikla	28F

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	09
Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLT090408-ER-D41
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	2,01 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	X500
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,15 - 1 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		