

HOLEX**Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094213 10
GTIN	4067263202516
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Montažne rokavice HOLEX Basic. Še posebej lahke in prilagodljive z odporno PU prevleko. Primerne za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka občutljivost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je mogoče kupiti le v celotni pakirni enoti (PE) ali v več takšnih enotah.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	3121X

Nosilni material	Poliester
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Preciznost
Barva	črna
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice