

**HOLEX****Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094212 7
GTIN	4067263202417
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

**Montažne rokavice HOLEX Basic.** Še posebej lahke in prilagodljive z odporno PU prevleko. Primerne za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka občutljivost.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je mogoče kupiti le v celotni pakirni enoti (PE) ali v več takšnih enotah.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	7
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	3121X

Nosilni material	Poliester
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Preciznost
Barva	bela
Tehnologija pletenja	13G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice