

HOLEX**Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094212 8 |
| GTIN | 4067263202424 |
| Razred artikla | 02H |

Opis**Izvedba:**

Montažne rokavice HOLEX Basic. Še posebej lahke in prilagodljive z odporno PU prevleko. Primerne za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka občutljivost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Okolju prijazna embalaža, 100-odstotno brez plastike. Te rokavice je mogoče kupiti le v celotni pakirni enoti (PE) ali v več takšnih enotah.

Tehnični opis

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Velikost rokavic | 8 |
| Vsebina | 12 |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |
| EN 388 | 3121X |

| | |
|----------------------|--|
| Nosilni material | Poliester |
| Prevleka | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Preciznost |
| Barva | bela |
| Tehnologija pletenja | 13G |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |