


**SOMT.....ER-FL, PR1510, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222090 10
GTIN	4960664708079
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija FL (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.

Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,5 – 2 mm
Tip	GG
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Radij rezila	2 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Velikost obračalne ploščice	10

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520ER-FL
Zvrst	PR1510
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		