

**Togi endoskop, Ø 5,5 mm, Dolžina sonde: 690mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492776 690
GTIN	4067263130185
Razred artikla	49C

Opis**Izvedba:**

Zaradi cevi iz nerjavnega jekla in visokokakovostne optike je še posebej primeren za zahtevno vsakodnevno industrijsko uporabo. Kovinski ročaj in posebna steklena površina omogočajo, da je endoskop izjemno odporen proti poškodbam in obrabi ter zagotavlja optimalno zaščito optike. Palični sistem leč zanesljivo zagotavlja jasne, ostre in svetle slike ter prepriča z največjo ostrino slike do roba pod najširšim možnim kotom gledanja. Smeri gledanja od 0° do 120° in koti odpiranja od 0° do 105° za širok spekter uporabe.

Prednosti:

- **Optimalna kakovost slike – jasna, ostra, svetla.**
- **Natančna barvna reprodukcija slik.**
- **Vgrajen optični svetlobni vodnik.**
- **Tlačna upornost do +5 bar (v zraku).**
- **Izjemna trdnost zaradi kovinskih gredi.**
- **Odpornost na olja, goriva in topila.**
- **Odpornost proti temperaturam do 150 °C (in več).**
- **Na voljo v velikosti od 1,6 mm do 10 mm.**
- **Majhen premer za ogled majhnih obdelovancev in dostope.**

Dodatni pribor:

LED-svetlobni viri, objektiv, HD-kamera

Napotek:

Na zahtevo so na voljo dodatne sonde z vidnim kotom 0°–120° in zornim kotom 65°–105°.

Tehnični opis

Kot odpiranja slike	105 stopinj
Smer gledanja	0 stopinj
Ø sonde	5,5 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 5,5 mm
Vrsta izdelka	Endoskop