

**Video endoskop VTec Q s sondo, Ø 2,2 mm, Dolžina sonde: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492811 2000
GTIN	2050002080461
Razred artikla	49C

Opis**Izvedba:**

Sistem video endoskopa VTecQ je lahek, kompakten in prilagodljiv video endoskop, ki z različnimi funkcijami in možnostmi prilagajanja izpolnjuje zahteve vaših vsakodnevnih pregledov.

S težo, manjšo od 1 kg (odvisno od sonde), je VTecQ izjemno lahek in priročen. Združuje najsodobnejšo tehnologijo in intuitivno, preprosto upravljanje. Najnovejša tehnologija za obdelavo slik visoke ločljivosti omogoča odlične slike na 5,5-palčnem zaslonu OLED – ki so jasno vidne tudi pri močni sončni svetlobi. Fleksibilna sonda ponuja kot 360°, s čimer zagotavlja široko območje sikanja in kotov pogleda.

Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri (od 2,2 mm) in delovnimi dolžinami povečajo prilagodljivost. Kamere so medsebojno zamenljive in ponujajo različne možnosti, ki jih je mogoče prilagoditi nalogi preizkusa. Zaradi prilagojenih komentarjev, ki jih je mogoče shraniti, je stanje pregleda v praksi bolj specifično in zajema več informacij za pregledovalca.

Prednosti:

- **Zelo svetel 5,5-palčni zaslon na dotik polne visoke ločljivosti (16:9, 1920 x 1080 px) za ostre slike in jedrnato analizo škode.**
- **Senzor CMOS visoke ločljivosti za slike v polni visoki ločljivosti.**
- **Ohišje, odporno proti udarcem, iz plastike, odporne proti obrabi in kemikalijam.**
- **Krmilna palica z intuitivnim in natančnim upravljanjem.**
- **Robustna sonda z nagibom v štiri smeri (360°) iz volframovega pletiva in s trdno glavo iz nerjavnega jekla.**
- **Visoka kakovost slike s 360° nagibom.**

- Dolgi neprekinjeni pregledi zaradi splošno dostopnega paketa baterij. Delovanje tudi z omrežni napajalnikom.
- Hiter prenos podatkov prek priključka mikro USB 2.0, mini HDMI in reže za pomnilniško kartico SD.
- Visokozmogljiv LED-svetlobni vir in visoko zmogljivo optično vodilo poskrbita za izjemno osvetlitev.
- Hitro zamenljive sonde z različnimi premeri in delovnimi dolžinami.

Obseg dobave:

Transportni kovček, polnilnik za baterije, 2 × litij-ionska baterija, omrežni napajalnik, pomnilniška kartica SD, kabel USB, kabel mikro USB, kabel mini HDMI.

Tehnični opis

Kot odpiranja slike	120 stopinj
Smer gledanja	0 stopinj
Razpon ostrenja	3 - 50 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 2,2 mm
Vrsta izdelka	Endoskop