

Yale

Dvigalo UNO plus A z jekleno verigo, Nosilnost: 0,75t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz jeklene pločevine v kompaktni izvedbi. Lahko tekoča **sklopka za verigo**. Vodilo za verigo za neoviran tek verige.

Uporaba:

Standardna večnamenska naprava za priročno, večnamensko uporabo.

Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

Drсна sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

ATEX izvedba po ponudbi

Tehnični opis

Sklopka za verigo	da
Nosilnost	750 kg
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	22 daN
Material ohišja	Jeklena pločevina
Število verig	1
Normalna višina dviga	1,5 m
Nosilnost t	0,75 t
Masa	6,3 kg
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec