

HOLEX**LED-akumulatorska palična svetilka, Dolžina: 220mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081564 220 |
| GTIN | 4067263252566 |
| Razred artikla | 02A |

Opis**Izvedba:**

Zložljive in tanke delovne svetilke z LED-akumulatorskimi baterijami s **trema možnostmi osvetlitve**. Zaradi tanke zasnove in dveh magnetov se lahko uporabljajo na številnih področjih uporabe.

- **En reflektor in dve glavni luči.**
- **Sprednja glavna luč z možnostjo zatemnitve v 2 svetlobnih nivojih.**
- **Zložljiva za 180°.**
- **Zaradi LED-prikaza je stanje napolnjenosti vedno pod nadzorom.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z polnilnim kablom USB-C.

Tehnični opis

| | |
|------------------|-------|
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 |
| Masa | 61 g |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Število vključenih akumulatorjev | 1 |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Sijalke | LED modul |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Svetlobni tok | 50 - 100 lm |
| Čas obratovanja | 3 - 6 h |
| Celotna širina | 30 mm |
| Vrsta izdelka | Svetilke za pregledovanje |