

**HOLEX****LED-akumulatorska palična svetilka, Dolžina: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081564 300
GTIN	4067263252573
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Zložljive in tanke delovne svetilke z LED-akumulatorskimi baterijami s **trema možnostmi osvetlitve**. Zaradi tanke zasnove in dveh magnetov se lahko uporabljajo na številnih področjih uporabe.

- **En reflektor in dve glavni luči.**
- **Sprednja glavna luč z možnostjo zatemnitve v 2 svetlobnih nivojih.**
- **Zložljiva za 180°.**
- **Zaradi LED-prikaza je stanje napolnjenosti vedno pod nadzorom.**

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vključno z polnilnim kablom USB-C.

**Tehnični opis**

Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED modul

Svetlobni tok	80 - 300 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Čas obratovanja	3 - 6 h
Število vključenih akumulatorjev	1
Masa	98 g
Celotna širina	35 mm
Vrsta izdelka	Svetilke za pregledovanje