

**X.LT...ER-D41, X500, Velikost obračalne ploščice: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221938 16
GTIN	4059782506190
Razred artikla	28F

Opis**Izvedba:**

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	16
Tip	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	XELT160512-ER-D41
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	4,18 mm
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	X500
Rezalni material	HM
Podajanje f_z na zob	0,15 - 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		