

**Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirano, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130992 M6
GTIN	4067263295853
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Tehnični opis

Korak navoja	1 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Celotna dolžina L	39 mm
Oblika presekanega dela	B
\varnothing sprostitve D_1	4,5 mm
Standard za navoje	DIN 13
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Standard	Tovarniški standard
\varnothing osnovne izvrtine	5 mm
Prevleka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS

Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtnja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		