

**Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirano, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130992 M5
GTIN	4067263295846
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	36 mm
Smer rezanja	desno
Standard za navoje	DIN 13
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Ø sprostitve D ₁	3,8 mm
Standard	Tovarniški standard
Dolžina rezil L _c	16 mm
Oblika presekanega dela	B
Korak navoja	0,8 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Prevleka	vaporizirano
Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS

Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		