

Garant

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	445355 350
GTIN	4067263301745
Razred artikla	41F

Tehnični opis

Merilna sila	1,0 ± 0,2 N
Dolžina talne površine	255 mm
Raven natančnosti ponovitve	0,5 µm
Širina talne površine	278 mm
Vrsta akumulatorja	Nikelj-kovinski hidrid
Kalibriranje	E2
maksimalno območje uporabe	170 - 520 mm
Merilno območje	350 mm
Nazivna napetost	4,8 V
Natančnost ponovitve izvrtine	1 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	5 µm
Število vključenih akumulatorjev	1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	445430
Celotna višina	688 mm
Preklop koraka števil	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	1,8 + L / 600 µm
Masa	22 kg
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Višinski merilniki

Storitve

Kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 400 mm	024000 400
DAkS-kalibriranjedigitalnega višinskega merilnika maksimalno merilno območje 400 mm	024010 400

Pribor

Nosilec za merilni nastavek, Tip: T6	445410 T6
Nastavek z merilno kroglico, Tip: K6/51	445420 K6/51