



Lepilni trakovi ojačani s tkanino, sive, Tip: 48X50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

tesa® 74662 duct tape se ponaša z izjemno lepilno močjo tudi na grobih in prašnatih podlagah. Je vodoodporen, gibljiv in prilagodljiv. Izjemno primeren za tesnjenje cevi in napeljav ter za uporabo pri čiščenju in v zidovih. Lahko ga odtrgate z roko v vzdolžni in prečni smeri.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Nove dimenzije: s tkanino ojačani lepilni trakovi tesa 74662 so 2 mm širši (50 × 50)!

Tehnični opis

Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Pritrditev
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Pakiranje

Uporaba	Spajanje
Uporaba	Lepljenje
Posebnosti	vodoodbojno
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	prilagodljivost
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Širina	50 mm
temperaturna obstojnost do	60 °C
Nosilni material	PE-film
Raztegljivost	19 %
Dolžina	50 m
Lepilna moč na jeklu	0,44 N/mm
Barva	sive
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Finost tkanine	27 struktura
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Natezna trdnost	3 N/mm
Debelina	0,215 mm
Črtalo na voljo	ne
Oznaka proizvajalca	duct tape 74662
Značilnost blagovnega imena	sive
Vrsta izdelka	Lepilni trak