



## Lepilni trakovi ojačani s tkanino, črna, Tip: 48X50



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**tesa® 74662 duct tape** se ponaša z izjemno lepilno močjo tudi na grobih in prašnatih podlagah. Je vodoodporen, gibljiv in prilagodljiv. Izjemno primeren za tesnjenje cevi in napeljav ter za uporabo pri čiščenju in v zidovih. Lahko ga odtrgate z roko v vzdolžni in prečni smeri.

#### Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Novo dimenzije: s tkanino ojačani lepilni trakovi tesa 74662 so 2 mm širši (50 × 50)!

### Tehnični opis

Nosilni material	PE-film
Uporaba	Fiksiranje
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Lepljenje
Uporaba	Pritrditev

Uporaba	Pakiranje
Uporaba	Tesnjenje
Dolžina	50 m
Lepilna moč na jeklu	0,44 N/mm
Oznaka proizvajalca	duct tape 74662
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Posebnosti	možnost trganja z roko
Posebnosti	vodoodbojno
Posebnosti	prilagodljivost
Lepilna masa	Sintetični kavčuk
Debelina	0,215 mm
Natezna trdnost	3 N/mm
Barva	črna
temperaturna obstojnost do	60 °C
Raztegljivost	19 %
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Finost tkanine	27 struktura
Širina	38 mm
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Črtalo na voljo	ne
Značilnost blagovnega imena	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak