


**SOMT..20ER-GM, PR1535, Tip: 14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222072 14
GTIN	4960664708239
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,5 – 1,8 mm
Tip	INOX
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3,5 mm
Radij rezila	2 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
Velikost obračalne ploščice	14
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520ER-GM

Zvrst	PR1535
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		