



MultiMaster MM 700 Max Top Osnovna različica, Tip: 71293663



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 077807 71293663 |
| GTIN | 4014586895291 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

Vodilna svetovna vibracijska orodja v treh zmogljivostnih razredih (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novi izvedbi z **vpenjalno glavo Starlock** (izboljšan prenos sile za do 35 % hitrejši napredek pri delu).

- **Skoraj neomejene možnosti uporabe (žaganje, brušenje, strganje, rezanje, rašplanje) z vibriranjem (manj prahu).**
- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalno uporabo pri delu.**
- **Največja trdnost in kakovost zaradi kovinskega gonila in uporabe krogličnih in igličnih ležajev.**
- **Optimalna uporaba zaradi ergonomične oblike z mehкими vložki in majhno maso.**

Najprimernejše orodje MultiTool za najhitrejši napredek pri delu pri demontaži in obnovi z bimetalnim žaginim listom za les, kovino in umetne mase. Z vpenjalom orodij StarlockMax imate dostop do približno 180 priborov FEIN razredov zmogljivosti Starlock, Starlock Plus in StarlockMax.

Obseg dobave:

2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (35 mm), 2× standardni žagin list E-Cut, zakrivljen (65 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (35 mm), 1× žagin list E-Cut Precision (65 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× žagin list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× žagin list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× žagin list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× žagin list, segmentiran (Ø 85 mm), 1× HM-segmentni žagin list, 1× HM-rašplja (trikotna oblika), 1× pleskarska lopatica, 1× rezilo, gobasta oblika, 1× večnamenski nož, 1× brusna plošča z luknjami, po 10× brusni listi z luknjami (K 60, 80, 120, 180), 1× naprava za odsesavanje, 1× plastični kovček za orodje (L-Boxx 136). Osnovna različica (brez akumulatorja).

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Oznaka proizvajalca | MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/- |
| Napetost akumulatorja | 18 V |
| Število vključenih akumulatorjev | 0 |
| Število vibracij | 10 - 19500 min ⁻¹ |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Pakiranje | Transportni kovček |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V |
| Vrsta izdelka | Vibracijski brusilniki |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Trikotno strgalo iz karbidne trdine | 077888 |
| Garnitura žaginskih listov E-Cut, standardni, 5-delna Širina reza 35 mm | 077840 35 |
| Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm | 077830 90 |
| Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 85 mm | 077838 85 |
| Žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm | 077834 85 |
| Žagin list E-Cut, bimetal, Fine Širina reza 30 mm | 077857 30 |
| Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 32 mm | 077884 32 |
| Žagin list E-Cut, diamantni, 1,2 mm | 077887 |
| Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen Širina reza 50 mm | 077870 50 |
| Garnitura žaginskih listov E-Cut, MiniCut3-delna Izvedba SET | 077859 SET |
| Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 42 mm | 077884 42 |
| Segmentni žagin list, karbidna trdina Ø lista za žago 90 mm | 077828 90 |

| | |
|--|-----------------|
| Žagin list E-Cut, Standard Širina reza 35 mm | 077844 35 |
| Žagin list E-Cut, diamantni, držalo SLP Širina reza 35 mm | 077849 35 |
| Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm | 077867 75 |
| Garnitura žaginih listov E-Cut, standardni, 5-delna Širina reza 65 mm | 077840 65 |
| Žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm | 077838 100 |
| Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 75 mm | 077865 75 |
| Segmentni žagin list, karbidna trdina, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm | 077865 90 |
| Žagin list E-Cut, Carbide Pro Širina reza 35 mm | 077893 35 |
| Žagin list E-Cut, Standard Širina reza 65 mm | 077844 65 |
| MultiMaster MM 700 Max TopAkumulator Tip 71293462 | 077805 71293462 |
| Žagin list E-Cut, karbidna trdina, držalo SLP Širina reza 35 mm | 077858 35 |
| Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm | 077839 85 |
| Žagin list E-Cut, bimetal, Universal Širina reza 44 mm | 077856 44 |
| Segmentni žagin list, diamantni Ø lista za žago 90 mm | 077868 90 |
| Žagin list E-Cut, Carbide-Pro Širina reza 35 mm | 077891 35 |
| Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm Ø lista za žago 90 mm | 077867 90 |
| Segmentni žagin list, bimetal in HSS Ø lista za žago 100 mm | 077827 100 |
| Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen Širina reza 35 mm | 077870 35 |
| Garnitura žaginih listov, bimetal in HSS, 5-delna Ø lista za žago 100 mm | 077839 100 |
| Žagin list E-Cut, diamantni, 2,2 mm | 077886 |
| Žagin list E-Cut, bimetal, Long-Life Širina reza 20 mm | 077847 20 |
| Žagin list E-Cut, diamantni Širina reza 44 mm | 077885 44 |
| Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm | 077829 75 |

| | |
|---|------------|
| Segmentni žagin list, karbidna trdina, 1,2 mm Ø lista za žago 90 mm | 077829 90 |
| Žagin list E-Cut, bimetal, Precision Širina reza 35 mm | 077850 35 |
| Garnitura žaginih listov E-Cut, Wood + Metall6-delna Izvedba SET | 077848 SET |
| Segmentni žagin list, v celoti iz HSS Ø lista za žago 85 mm | 077836 85 |
| Garnitura žaginih listov, v celoti iz HSS, 5-delna Ø lista za žago 85 mm | 077835 85 |
| Segmentni žagin list, diamantni, 1,2 mm Ø lista za žago 75 mm | 077830 75 |
| Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V | 073856 C18 |
| Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V | 073867 C18 |