



Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine, nastavljiva Prikluček za zrak



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080252
GTIN	7391390264053
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Izpihovalne pištole z nastavljivim zračnim curkom, majhno maso, prilagodljivim načinom obešanja in enostavnim rokovanjem.

Pištola za izpihovanje in pršenje tekočine z Jet-šobo, **nastavljivim curkom** (točkovni do površinski) **in nastavljivim pretokom** (zrak: 200–1200 l/min, tekočina: 7–46 l/min).

Vklj. z jeklenim spojnim nastavkom 1/4 col.

Napotek:

Serijska CEJN 320 ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni Ø 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Tehnični opis

Pretok	200 - 1200 l/min
Pretok tekočine	7 - 46 l/min
Pretok zraka	200 - 1200 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

