

**SOMT..20ER-LD, CA6535, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222084 10
GTIN	4960664708277
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

**Uporaba:**

**Geometrija LD** je primerna tudi za velike globine rezanja ( $a_{p\text{ maks.}} = 5\text{ mm}$ ) pri zmernem podajanju. Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,03 – 1,2 mm
Tip	S
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3,5 mm
Radij rezila	2 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Velikost obračalne ploščice	10

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT100420ER-LD
Zvrst	CA6535
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Inconel	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		