



## Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 50/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

#### Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT..
Število rezil Z	3
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	150 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	42 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	50 mm
Velikost obračalne ploščice	14
Vijak za obračalno ploščico	229719 (20IP; 4,5 Nm)

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri geometriji LD	5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	76 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,83 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	25 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	10 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229719
-----------------	--------