

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232255 48
GTIN	4045197592545
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem. **Z ravnimi utori.**

**Napotek:**

Zmanjšajte podajanje  $f$  za 5 % in rezalno hitrost  $v_c$  za 10 %.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil  $Z$ : 2

Ø območja  $D_c$ : 48 - 65 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 422,3 mm

Ø držala  $D_s$ : 40 mm

Dolžina držala  $L_s$ : 70 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	422,3 mm
Ø držala $D_s$	40 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø območja $D_c$	48 - 65 mm
Dolžina držala $L_s$	70 mm
Število rezil $Z$	2
Izvedba	8×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600