

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232250 13
GTIN	4045197589040
Razred artikla	22G

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

**Napotek:**

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 63,5 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 20 mm

Dolžina držala L<sub>s</sub>: 50 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	63,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	ISO 9766
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

**Pribor**

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm

211750 1,3

Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8

232990 TX8