


**SOMT..20ER-GM, CA6535, Tip: 14**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222076 14
GTIN	4960664708291
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

**Uporaba:**

**Geometrija GM** je najboljša izbira za splošno obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,5 – 1,2 mm
Tip	S
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3,5 mm
Radij rezila	2 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
Velikost obračalne ploščice	14
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520ER-GM

Zvrst	CA6535
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Inconel	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		